




Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler
Angebotstyp	Steighauptleitungen
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Nennbetriebsstrom I _e	250 A bei 35 °C
Schutzfunktionen	Lasttrennschalter: INS250 Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)
Geliefertes Zubehör	Leistungsschalter separat zu bestellen 2 DIN-Schiene
Montagemodus	DIN-Schienenmontage
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steuerungstyp	Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung	Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² flexibel Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 150 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Gehäusematerial	Metall
18 mm Einheiten	28
Breite	407 mm
Tiefe	278 mm
Höhe	632 mm
Produktgewicht	14 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP31 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	44,000 cm
VPE 1 Breite	33,000 cm
VPE 1 Länge	65,000 cm
VPE 1 Gewicht	14,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	50,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	84,124 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------