



### Hauptmerkmale

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Baureihe                         | Canalis  |
| Kompatible Produktfamilie        | Canalis KS Stromschienenverteiler<br>Canalis KT Stromschienenverteiler   |
| Produkt- oder Komponententyp     | Abgangseinheit   |
| Kompatibilität von Sammelschiene | Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen<br>Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub> | 63 A   |
| Schutzfunktionen                 | Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)  |
| Montagemodus                     | Steckbar mit fester Polarität  |
| Polarität Abzweiginheit          | 3L+N+PE  |
| Farbe                            | Weiß (RAL 9001)  |

### Zusatzmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Geräteanwendung  | Mittlere Energieverteilung   |
| Geliefertes Zubehör                                    | Leistungsschalter separat zu bestellen   |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>              | 230-690 V abhängig vom Schutzgerät   |
| [U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6,8 kV   |
| Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>                  | 400 V abhängig vom Schutzgerät<br>500 V abhängig vom Schutzgerät<br>690 V abhängig vom Schutzgerät               |
| Netzwerkfrequenz                                       | 50/60 Hz   |
| Elektrische Verbindung                                 | Kabelschuhe - ISO63 - Kabel: 16 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Kabelschuhe - ISO63 - Kabel: 16 mm <sup>2</sup> fest |
| Tür- / Deckelöffnungsseite                             | Rechts   |
| Abzweiginheit getrennter Modus                         | Durch Öffnung der Tür  |
| Normen   | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1   |
| Gehäusematerial  | Kunststoff   |
| 18 mm Einheiten  | 8  |
| Breite   | 444 mm   |
| Tiefe  | 133 mm   |
| Tiefe (Tür offen)                                      | 432,5 mm   |
| Höhe   | 220 mm   |
| Produktgewicht   | 2,4 kg   |

### Montage

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Erdungssystem  | TT<br>TN-S<br>IT          |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 16,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 20,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 35,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 1,980 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 38         |
| VPE 2 Höhe    | 80,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 98,000 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|