



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	14 mm Beton
Minimale Bohrtiefe	78 mm
Schraubendurchmesser	10...12 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 2,5 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 400 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 250 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Grau
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	14 mm
Länge	70 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 10
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,0075 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm
VPE 1 Länge	6,900 cm
VPE 1 Gewicht	6,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12000
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	105,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	111768,000 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
