



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Bohrdurchmesser	10 Mm Beton 9 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	50 mm
Schraubendurchmesser	5...7 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 1,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 1 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,4 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,15 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Scherung: 140 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 100 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Auszugslast: 15 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Blau
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	10 mm
Länge	45 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,400 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	63000
VPE 2 Höhe	104,400 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	189,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------