



### Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Consolidation Point Deckensäule Bodensäule Brüstungskanal
Produkt- oder Komponententyp	Erdungsvorrichtung

### Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Zweiseitig Einseitig
Art der Bodensäule	Zweiseitig Einseitig
Art des Tischverteilers	Anschlusskastenset
Gerätedarstellung	Leer
Farbton	Grün Gelb
Menge pro Satz	Satz à 10
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Produktkompatibilität	Altira Verdrahtungsgerät Unica Verdrahtungsgerät
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage Freistehend
Material	Aluminium
Länge	300 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

### Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	300,000 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm
VPE 1 Gewicht	4,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	300
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	39,800 cm
VPE 2 Länge	29,900 cm
VPE 2 Gewicht	5,080 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	7200
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	136,920 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------