



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Stromschienenverteiler Canalis KH Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar Steckdosen Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	400 A
Schutzart	Müller-Trennschalter: DIN Sicherung, Größe 2 - 400 A
Geliefertes Zubehör	Lasttrennschalter
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	690 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennisolationsspannung U _i	800 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Normen	IEC 61641 IEC 61439-1 IEC 61439-6
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	680 mm
Tiefe	285 mm
Höhe	460 mm
Produktgewicht	39 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP43 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	63,000 cm
VPE 1 Breite	65,500 cm
VPE 1 Länge	82,500 cm
VPE 1 Gewicht	80,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------