



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	16 A
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: iC60N
Montagemodus	Steckbar mit Phasenauswahl
Polarität Abzweigeinheit	L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Geliefertes Zubehör	1 Leistungsschalter enthalten Kabelklemme
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4,6 kV
Nennisolationsspannung U _i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - Kabel: 4 mm ² flexibel Kabelklemme - Kabel: 6 mm ² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Breite	79 mm
Tiefe	70 mm
Höhe	172 mm
Produktgewicht	0,34 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S
Schutzart (IP)	IP41 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,400 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm
VPE 1 Gewicht	340,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,800 cm

VPE 2 Breite	28,500 cm
VPE 2 Länge	43,500 cm
VPE 2 Gewicht	10,615 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	46,500 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	30,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------