



## Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	630 A
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3L+N+PEN
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Steuerungstyp	Drehgriff
Farbe	Weiß (RAL 9001)

## Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	NSX630
Montageort	Links
Montagehalterung	Sammelschiene
Gehäusematerial	Metall
Anschlüsse - Klemmen	Kabel mit Öse Schienen
Breite	1229 mm
Tiefe	390 mm
Höhe	457 mm
Produktgewicht	39,9 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	39,9 cm
VPE 1 Breite	50 cm
VPE 1 Länge	123 cm
VPE 1 Gewicht	45,56 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------