



## Hauptmerkmale

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                               | TeSys                                                                                                                                 |
| Produktname                            | TeSys LE                                                                                                                              |
| Kurzbezeichnung des Geräts             | LE1M                                                                                                                                  |
| Produkt- oder Komponententyp           | Gekapselter Direktanlasser                                                                                                            |
| Geräteanwendung                        | Standard                                                                                                                              |
| Nutzungskategorie                      | AC-3                                                                                                                                  |
| Geräteaufbau                           | Schütz<br>Erdungsklemme<br>Klemmenleiste für Erdung<br>Thermisches Überlastrelais                                                     |
| Einstellbereich für thermischen Schutz | 3,7...5,5 A                                                                                                                           |
| Motorleistung (kW)                     | 0,75 kW bei 240 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW bei 415 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage           | 380 V AC 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Betätigungsart                         | Drucktaste Start grün I<br>Drucktaste Stopp/Reset rot O                                                                               |

## Zusatzmerkmale

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale Signalisierung  | Betrieb: LED (gelb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kabeleinführungsnummer | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO25 oben<br>2 Kabeleinführung: Pg 13 oben<br>2 Kabeleinführung: Pg 21 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO20 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO25 unten<br>2 Kabeleinführung: Pg 13 unten<br>2 Kabeleinführung: Pg 21 unten<br>2 Kabeleinführung: Pg 16 oben<br>2 Kabeleinführung: Pg 16 unten |
| Breite                 | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe                   | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                  | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht         | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Montage

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Material                        | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Schutzart (IP)                  | IP65 entspricht IEC 60529         |
| Normen                          | IEC 60947-4-1                     |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C                        |
| Umgebungseigenschaften          | Standardumgebung                  |
| Produktzertifizierungen         | UKCA                              |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 11,600 cm |
| VPE 1 Breite  | 16,600 cm |
| VPE 1 Länge   | 8,200 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 572,900 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 6         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,766 kg  |
| VPE 3 Art     | P06       |
| VPE 3 Menge   | 96        |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 70,788 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|