



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	15,300 cm
VPE 1 Gewicht	120,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	7,200 cm
VPE 2 Breite	17,700 cm
VPE 2 Länge	37,600 cm
VPE 2 Gewicht	802,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3,608 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------