



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	65 g
Höhe VPE1	4,3 cm
Breite VPE1	6,4 cm
Länge VPE1	6,4 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	772 g
Höhe VPE2	8,4 cm
Breite VPE2	19,5 cm
Länge VPE2	24,1 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	3,49 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------