Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG2310-6036

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, Edelstahl, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Zusatzmerkmate	
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen	1
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Klappdeckel Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Edelstahlfarben
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	45 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	5,300 cm	
VPE 1 Breite	8,300 cm	
VPE 1 Länge	8,600 cm	
VPE 1 Gewicht	98,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	

VPE 2 Höhe	9,700 cm	
VPE 2 Breite	18,000 cm	
VPE 2 Länge	26,100 cm	
VPE 2 Gewicht	1,096 kg	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	40	
VPE 3 Höhe	19,600 cm	
VPE 3 Breite	30,400 cm	
VPE 3 Länge	40,300 cm	
VPE 3 Gewicht	4,760 kg	

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate