



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Anti-Vandalism
Ästhetischer Name	Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Wippschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	Zwischen-
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Max. Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Aluminium matt

Montage

Oberflächenbehandlung	Teflonbeschichtet Metallisch
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,2 cm
VPE 1 Breite	8,6 cm
VPE 1 Länge	8,6 cm
VPE 1 Gewicht	158 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,145 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------