



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	D-Antik
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Produktname	System D
Geräteanwendung	Switch & socket

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	2fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Montageposition	Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten	71 mm
Abdeckungstyp	Bündige Abdeckung
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp	Innenmontage
Farbe	Verdrahtungsgerät: Lotosweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Menge pro Satz	10 Stück
Verpackungstyp	Kasten
Material	Zamak: Verdrahtungsgerät
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Montageort	Wandmontage
Montagemodus	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Höhe	95 mm
Breite	166,8 mm
Tiefe	12 mm
Produktgewicht	0,023 kg
Normen	LV Direktive
Produktzertifizierungen	VDE
Marktsegment	Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen	Wasser

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,800 cm
VPE 1 Breite	9,700 cm
VPE 1 Länge	17,300 cm

VPE 1 Gewicht	24,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,600 cm
VPE 2 Breite	13,000 cm
VPE 2 Länge	17,600 cm
VPE 2 Gewicht	286,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,500 cm
VPE 3 Breite	33,700 cm
VPE 3 Länge	40,900 cm
VPE 3 Gewicht	3,908 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------