



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Präsenzmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Lasttyp	Halogenlampe: 2000 W, AC Motor: : 1.000 VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC Glühlampe: 2200 W, AC NS-Halogenlampe mit drahtgewickelterm Trafo: : 500 VA, AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: : 1.050 VA, AC Energiesparlampe: : 100 VA
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Eingangsfunktion	2 externe Auslösung über PL
Anzahl des Ausgangsstrom	10 A 4 A
Anzahl der Kanäle	2
Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Steuerungstyp	Fernsteuerung
Funktion verfügbar	Master-Funktion
Zeitverzögerung	5 - 120 min 10 s - 30 min
Einstellung der Lichtstärke	10...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 7 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...25 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,100 cm
VPE 1 Breite	14,300 cm
VPE 1 Länge	18,100 cm

VPE 1 Gewicht	272,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	2,002 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------