



### Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Präsenzmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Ausgabefunktion	4 externe Auslösung über PL
Art der Einstellung	Zeitumstellung
Funktion verfügbar	Slave-Funktion
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 7 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke
Montagehöhe	2,5 m

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...25 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,100 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	240,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,806 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------