



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Halogenlampe: 2000 W, AC Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC Glühlampe: 2200 W, AC Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA, AC Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 1050 W, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Ausgangsstrom	10 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar Einstellbarer Erfassungsbereich
Steuerungstyp	Kann dezentral gesteuert werden
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
VPE 1 Gewicht	384,000 g
VPE 2 Art	CAR

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,400 cm
VPE 2 Breite	33,900 cm
VPE 2 Länge	40,900 cm
VPE 2 Gewicht	5,070 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------