



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MT400/630
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX400 neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX630 neue Generation ComPacT ComPacT NSX DC neue Generation NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX DC neue Generation NSX630 DC
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	48 - 60 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Nennstrom des Leistungsschalters	400 A 630 A

Zusatzmerkmale

Typ des Steuersignals	Impuls Gewartet
Reaktionszeit des Leistungsschalters	< 700 ms öffnen < 80 ms geschlossen
Max. Betriebsfrequenz	4 pro Minute
Max. Leistungsaufnahme in VA	500 VA Schließung 500 VA Öffnung
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Vorhängeschloss in AUS-Stellung 1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,0 cm
VPE 1 Breite	17,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,161 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	19,732 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------