



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Jalousie-/Schaltaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Nenneingangsleistung	Spannungssignal (SELV): 3 x binär

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Ausgänge	2
Lasttyp	Motor: , 230 V AC Glühlampe: <= 2.500 W, 230 V AC Hochspannungs-Halogenlampe: <= 2.500 W, 230 V AC LED-Lampe: <= 400 W, 230 V AC Kapazitiv: , 16 A, 140 µF, 230 V AC Ohmsche Last: 2.500 W
Max. Kabellänge	10 m für Eingang
Breite	48 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	50 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	121,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,754 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------