



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa PLS
Kurzbezeichnung des Geräts	PLS
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Isolierende modulare Rückseite
Nennhöhe	180 mm
Nennbreite	270 mm
Nenntiefe	135 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 hinterer Teil: am Gehäuse
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Ohne

Zusatzmerkmale

Material	Polyester mit Glasfaser verstärkt
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	NEMA-Klassifizierung 13 IEC 62208 NEMA 4X
Produktzertifizierungen	UL

Montage

Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht IEC 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	29,0 cm
VPE 1 Gewicht	890,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	56
VPE 2 Höhe	100,5 cm
VPE 2 Breite	55,5 cm
VPE 2 Länge	73,0 cm
VPE 2 Gewicht	51,84 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------