



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SBM
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Kurzbezeichnung des Geräts	SBM
Gehäusotyp	Flachgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	150 mm
Gehäuse-Nennbreite	150 mm
Gehäuse-Nenntiefe	120 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	4 Abdeckschraube 1 Abdeckung 1 Gehäuse
Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Art der Frontabdeckung	Einfache Tür
Befestigung der Abdeckung	Halbkopfmeterschraube
Schlossstyp	Unverlierbare Schraube PZ2 abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...60 °C
Betriebstemperatur	-35...80 °C
Produktgewicht	1,306 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	17,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,306 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	61,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	166,72 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------