



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SMX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	1400 mm
Nennbreite	1000 mm
Nenntiefe	300 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Schlossstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Griff: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplattenhalterung durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Scotch-Brite® brushed Griff: gemalt
Produktgewicht	89 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]CAN/CSA 22
Umgebungseigenschaften	Spezifische Hygiene Korrosiv

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	38,0 cm
VPE 1 Breite	105,0 cm
VPE 1 Länge	153,0 cm
VPE 1 Gewicht	88,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------