



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SMX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	1400 mm
Nennbreite	1000 mm
Nenntiefe	300 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Volltüren
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Anzahl Türen	Vorderseite: 2 Tür/Türen
Schlosstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Handgriff: Zamak Scharnier: Edelstahl
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplattehalterung mit Schrauben Kabeleinführungsplatte mit Clips
Oberflächenfinish	Schaltschrank: Scotch-Brite® brushed Handgriff: lackiert
Produktgewicht	89 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Produktzertifizierungen	UL 508 CAN/CSA 22
Umweltbedingungen	Spezifische Hygiene Korrosiv

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	89 kg
Höhe VPE1	153 cm
Breite VPE1	105 cm
Länge VPE1	38 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------