Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG2301-8719 SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß, AUFPUTZ



Hauptmerkmale	
Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Ästhetischer Name	M-Plan
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E	
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben	
Material	Bruchfester Thermoplast	
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)	
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen	
Bemessungsstrom	16 A	
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V	

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

1 0	
VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,900 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
VPE 1 Gewicht	64,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,600 cm
VPE 2 Breite	19,900 cm
VPE 2 Länge	24,600 cm
VPE 2 Gewicht	764,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	30,300 cm
VPE 3 Länge	41,200 cm
VPE 3 Gewicht	3,432 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------