




Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts	TRV
Typ des Klemmenblocks	Feststehender Träger
Geräteanwendung	Schutz
Zugehörige Anschlusskomponente	Zylindersicherung
Klemmenleistenniveau	1
Montagemodus	Aufsteckbar
Nennquerschnitt	16 mm ²
Länge	62 mm
Farbe	Schwarz
Menge pro Satz	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Sicherungsgröße	5 x 20 mm
Breite	12 mm
Höhe	57,2 mm
Anschlüsse - Klemmen	1 Schraubklemme: vorgeschaltet 1 Schraubklemme: nachgeschaltet
Anzahl der Verbindungen	2
Anschlussposition	Seitlich
Anzahl von Messeingängen	0
Kabel-Querschnitt	1,5...16 Mm ² , flexibel mit Kabelende 0,08...2,5 Mm ² , flexibel ohne Kabelende 0,5...16 mm ² , starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	1,5...1,8 Nm
Drahtabsolierungslänge	11 mm
Tool-Typ	Verbindung: Schraubendreher Trennung: Schraubendreher
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V entspricht EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
Nennstrom [In]	10 A entspricht EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Material	Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Dielektrischer Verlust	0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250 0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante	3,7 bei 1 MHz
Widerstandsfähigkeit	10000 Ω.Cm entspricht IEC 60093 10000 Ω.cm entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand	1000 MOhm entspricht IEC 60093 1000 MOhm entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit	500 CTI (> 400 kV) entspricht IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) entspricht VDE 0303-T30

Flammenfestigkeit	V0, Dicke 0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht	33,8 g
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen

Montage

Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]DNV[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]LR
Spannungsfestigkeit	1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...130 °C entspricht IEC 60216-1 -40...130 °C entspricht VDE 0304-T21

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	5,700 cm
VPE 1 Länge	6,500 cm
VPE 1 Gewicht	33,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	6,500 cm
VPE 2 Breite	13,500 cm
VPE 2 Länge	31,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,690 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	3400
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	128,920 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------