



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für die Montage von 19"-Ausrüstung Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Gehäusotyp	Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung	2 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite	Glastür
Türtyp	Frontseite glasiert Tür - mit 1-Punkt- Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb	Oben Vorne Rückseite Seite
Abnehmbare Teile	Vorne werkzeuglos entfernbare Tür Oben Abdeckplatte Unten Abdeckplatte Seite werkzeuglos entfernbare Platten Rückseite werkzeuglos entfernbare Platte
Farbe	Tür: hellgrau (RAL 7035) Platten: hellgrau (RAL 7035) Oben und unten: hellgrau (RAL 7035) Aufbau: dunkelgrau (RAL 7011)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 x Glastür vorne 2 x Platten Seite 2 x 19-Zoll-Stützen vorne 1 x montierte Struktur CBLX Torx 1 x Dach mit entfernbare Abdeckplatte oben 1 x Platte Rückseite 4 x ausgleichende Füße
Tragfähigkeit	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Rückfläche	Schaltfeldmontage
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Ausschnitt unten 1 Ausschnitt Oberseitenplatte 1 Ausschnitt oben - aufgeteilt in 3 Teile
Installationsmodus	Bodenstehend
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: aufrecht Stahlblech: Blende
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	800 mm
Höhe	1200 mm
Tiefe	800 mm

Produktgewicht	76 kg
Anzahl der Rack-Einheiten	24U
Zielregion	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	132,0 cm
VPE 1 Breite	85,0 cm
VPE 1 Länge	86,0 cm
VPE 1 Gewicht	75,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------