

NSYVDSC42U810N

Actassi VDS, Serverschrank 42HE, Breite 800 mm Tiefe 1000 mm, Festrahmen 19" Perf. Tür ohne Bedienfeld R9011



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDS
Produkt- oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Server
Anwendungen	Für die Montage von 19"-Ausrüstung Für die Montage von Serverkomponenten Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Gehäusotyp	Serverschrank
Hilfsausrüstung	4 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite	Mikroperforierte Tür
Türtyp	Frontseite mikroperforiert Tür - mit 2-Punkte-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 ° Rückseite mikroperforiert Tür - mit 2-Punkte-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb	Oben Rückseite Vorne Seite
Abnehmbare Teile	Vorne werkzeuglos entfernbarer Tür Unten Abdeckplatte Rückseite werkzeuglos entfernbarer Tür Oben Abdeckplatte mit Bürstendichtung
Farbe	Tür: schwarz (RAL 9011) Oben und unten: schwarz (RAL 9011) Aufbau: schwarz (RAL 9011)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 x montierte Struktur CBLX Torx 1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben 4 x ausgleichende Füße 4 x 19-Zoll-Stützen 1 x mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %) vorne 1 x mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %) Rückseite
Tragfähigkeit	750 kg statisch
Rückfläche	Mikroperforierte Tür
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Ausschnitt unten 1 Ausschnitt Oberseitenplatte 1 Ausschnitt oben - aufgeteilt in 3 Teile
Installationsmodus	Bodenstehend
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: aufrecht
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	800 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	1000 mm
Produktgewicht	120 kg

Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Zielregion	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	80,0 cm
VPE 1 Breite	100,0 cm
VPE 1 Länge	200,0 cm
VPE 1 Gewicht	120,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------