



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	Aquastar

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	2fach
Farbton	Hellgrau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Montageposition	Vertikal
Material	Thermoplastisch
Kabeleinführungsnummer	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplastisch

Montage

Normen	DIN 49440
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,300 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	16,600 cm
VPE 1 Gewicht	234,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5

VPE 2 Höhe	7,200 cm
VPE 2 Breite	18,600 cm
VPE 2 Länge	37,600 cm
VPE 2 Gewicht	1,260 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,800 cm
VPE 3 Breite	33,800 cm
VPE 3 Länge	41,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,984 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------