



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	Aquastar

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Anzahl der Steckdosen	3
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	3fach
Farbton	Hellgrau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Montageposition	Horizontal
Material	Thermoplastisch
Kabeleinführungsnummer	5
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplastisch

Montage

Normen	DIN 49440
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	22,300 cm
VPE 1 Gewicht	414,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	14

VPE 2 Höhe	20,400 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	36,200 cm
VPE 2 Gewicht	6,176 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	560
VPE 3 Höhe	107,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	258,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------