



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe | Merten System Design |
| Ästhetischer Name | System Design |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Produktname | System D Inserts |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Abdeckungstyp | Mit Verschluss |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Anzahl der Reihen | 1fach |
| Farbton | Anthrazitfarben |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Klemmverbindungskapazität | $\leq 4 \text{ mm}^2$ für flexibel Kabel(n) |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Material | PC (Polykarbonat) matt |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Länge | 71 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 71 mm |

Montage

| | |
|-----------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung | Lackiert |
| Normen | DIN 49440 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,900 cm |
| VPE 1 Breite | 9,200 cm |
| VPE 1 Länge | 9,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 84,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 9,700 cm |
| VPE 2 Breite | 18,200 cm |
| VPE 2 Länge | 27,600 cm |
| VPE 2 Gewicht | 980,000 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 40 |
| VPE 3 Höhe | 18,500 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,845 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|