



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Abdeckungstyp	Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Nennstrom	Schalter: 10 AX 250 V AC Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Farbton	Hellgrau
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,100 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	16,800 cm
VPE 1 Gewicht	216,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,900 cm
VPE 2 Breite	17,900 cm
VPE 2 Länge	37,700 cm
VPE 2 Gewicht	1,162 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,500 cm
VPE 3 Breite	33,900 cm

VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	7,428 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------