



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aquastar
Sichtblendenbezeichnung	Aquastar
Produkt oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Ausgangspolconfiguration	2P + E
Steckdosenstandard	German
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Farbton	Lichtgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Aufputzgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	Schalter: 10 AX 250 V AC Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,1 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	16,6 cm
VPE 1 Gewicht	222,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,75 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	5
VPE 3 Höhe	6,7 cm
VPE 3 Breite	17,4 cm

VPE 3 Länge	37,6 cm
VPE 3 Gewicht	1,21 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------