



### Hauptmerkmale

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Baureihe                                  | Merten Surface-Mounted |
| Produkt- oder Komponententyp              | Schalter und Steckdose |
| Gerätedarstellung                         | Vollständiges Produkt  |
| Konfiguration der Ausgangspole            | 2-polig + E            |
| Standardabweichung des Ausgangs           | Deutsch                |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung           |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Schalterfunktion     | 2-Schaltkreise                                       |
| Stellglied           | Wippe                                                |
| Gehäusevariante      | Oberfläche                                           |
| Befestigungsmodus    | Durch Schrauben                                      |
| Nennstrom            | Schalter: 10 AX 250 V AC<br>Steckdose: 16 A 250 V AC |
| Anzahl der Wippen    | 2                                                    |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemme                                        |
| Material             | Bruchfester Thermoplast                              |

### Montage

|                |           |
|----------------|-----------|
| Schutzart (IP) | IP20      |
| Normen         | DIN 49440 |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 5,1 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,4 cm  |
| VPE 1 Länge   | 11,4 cm |
| VPE 1 Gewicht | 125,0 g |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 12,7 cm |
| VPE 2 Breite  | 19,7 cm |
| VPE 2 Länge   | 24,8 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,4 kg  |
| VPE 3 Art     | CAR     |
| VPE 3 Menge   | 20      |
| VPE 3 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,21 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform mit Ausnahmen                                                                               |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|