



## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Haupteingangsspannung     | 230 V                |
| Anschlussart der Eingänge | Schuko CEE 7/7-polig |
| Kabellänge                | 3,00 m               |
| Anzahl der Kabel          | 1                    |
| Geliefertes Zubehör       | Benutzerhandbuch     |

## Abmessungen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Farbe            | Weiß          |
| Höhe             | 6,2 cm        |
| Breite           | 32,7 cm       |
| Tiefe            | 11 cm         |
| Produktgewicht   | 0,94 kg       |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus     | Aufbau        |

## Eingang

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Eingangsleistung   | 2300 W |
| Netzwerkfrequenz   | 50 Hz  |
| Max. Eingangsstrom | 10 A   |
| Max. Schaltstrom   | 10 A   |

## Ausgang

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Anzahl der Steckdosen           | 8            |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko CEE 7 |

## Konformität

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen               | CE                                        |
| Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung | Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro |

## Umgebung

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...40 °C                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 % nicht kondensierend |
| Betriebshöhe                       | 0 - 50.000 ft                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -15...45 °C                  |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 %                     |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m            |

## Überspannungsschutz und Filterung

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Reaktionszeit            | 1 ns Gleichtakt                                |
| Gleichtaktunterdrückung  | 60 dB                                          |
| Spitzenstrom             | 48 kAGleichtakt<br>60 kA pro Phase Normalmodus |
| Anstieg der Energiemenge | 2690 J                                         |

## Verpackungseinheiten

|               |                |
|---------------|----------------|
| VPE 1 Art     | PCE            |
| VPE 1 Menge   | 1              |
| VPE 1 Höhe    | 6,4 cm         |
| VPE 1 Breite  | 36,5 cm        |
| VPE 1 Länge   | 17 cm          |
| VPE 1 Gewicht | 1,08 kg        |
| SCC14         | 10731304313752 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                            |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                           |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                      |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewährleistung | Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|