



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Lampenfassung
Produktbestimmung	Drucktaste

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100-230 V
Netzwerktyp	AC
[In] Bemessungsstrom	0,65 mA
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Rot
Hauptfarbton	Rot
Farbton	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	12,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	20,300 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,784 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------