



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten Anti-vandalism
Baureihe	Merten
Produktname	Anti-Vandalism
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Verpackungstyp	Flowpack
Produktkompatibilität	Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows
Farbton	Silber

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Gehäusevariante	Einbau
Typ des USB-Netzteils	USB Typ A + A
Anzahl des Ausgangsstrom	2,1 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme in W	0,1 W
Nennausgangsleistung	10,5 W
Ausgangsspannung	5 V DC 2,1 A
Lebensdauer in Stunden	30000 h 10,5 W
Anzahl der Klemmen	2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm ² für fest Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm ² für flexibel Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	7 mm
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	30,8 mm

Montage

Normen	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	EAC
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	6,8 cm
VPE 1 Länge	9,8 cm
VPE 1 Gewicht	146,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,76 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------