Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4410-8029
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Lichtsignal
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Geliefertes Zubehör	Ohne Lampe
Farbton	Hellgrau
Schutzart (IP)	IP44

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Nennleistung	5 W
Lampenfassung	E14
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel
Helle Blockfarbe	Rot
Material	Thermoplastisch

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	8,400 cm
VPE 1 Gewicht	126,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20,200 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	4,166 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate