



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Lotosweiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Deckel
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	23 mm
Umgebungseigenschaften	Staubbeständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,600 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
VPE 1 Gewicht	16,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,300 cm
VPE 2 Breite	7,800 cm
VPE 2 Länge	12,600 cm
VPE 2 Gewicht	116,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,900 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3124,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------