



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtung
Typ der Technologie	Elektronisch
Gehäusevariante	Decke
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Montagehöhe	2,5 m
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,1 cm
VPE 1 Breite	14,4 cm
VPE 1 Länge	18,0 cm
VPE 1 Gewicht	296,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,903 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------