



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code für Sicherungen	D02
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Zugehörige Absicherung	63 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC 250 V DC
Verlustleistung pro Sicherung	5,5 W
Verlustleistung pro Pol	7 W
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 KA 8 kA
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	9
Höhe	68 mm
Breite	81 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	194 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste (unten) 1,5...35 mm ² Kabel flexibel mit Aderendhülse Klemmleiste (unten) 1...35 mm ² Kabel fest Klemmleiste (unten) 1,5...35 mm ² Kabel flexibel Klemmleiste (oben) 1...25 mm ² Kabel fest Klemmleiste (oben) 1,5...25 mm ² Kabel flexibel mit Aderendhülse Klemmleiste (oben) 1,5...25 mm ² Kabel flexibel
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Anzugsmoment	2,5 Nm

Montage




Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Qualitätslabel	VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	200 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	6,7 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	1,05 kg
Höhe VPE2	7 cm
Breite VPE2	8,7 cm
Länge VPE2	34,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	13,108 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------