Produktdatenblatt Eigenschaften

NSYLAMLDS

LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Schuko - 230 V AC - 10W





Hauptmerkmale

The second secon	
Baureihe	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Lampe 1 Befestigungselemente
Leistungsfaktor	0,9

Zusatzmerkmale

Zusatzmentnate	
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Bemessungs-Nennleistung	10 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Lampenfassung	Integrierte LED
Lampentyp	LED
Steuerungstyp	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	950 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	Klammer DIN-Schiene Metallteile
Befestigungsmodus	Einschnappen Magnetische Befestigung Schrauben
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Material	PC (UL94 V-0)
Länge	372 mm
Höhe	63 mm
Breite	40 mm
Farbe	Schwarz (RAL 9005)

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529	
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I	
Elektromagnetische Verträglichkeit	EMV-Störfestigkeit entspricht EN 55015	
Normen	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-1665 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-1060 °C	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	6,000 cm	
VPE 1 Breite	7,500 cm	
VPE 1 Länge	40,000 cm	
VPE 1 Gewicht	854,400 g	
VPE 2 Art	S04	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	30,000 cm	
VPE 2 Breite	40,000 cm	
VPE 2 Länge	60,000 cm	
VPE 2 Gewicht	9,544 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EPEU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------