



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Stufenschieber Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Geräteaufbau	1 Tür 4 Befestigungswinkel 2 Montagestützen

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Stahlblech
Farbe	Alle Seiten: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Anpassung	Rastermaß 25 mm (auf Stufenschiebern)
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel
Max. Last	30 kg/m²
Höhe	Nennwert: 500 mm
Breite	Nennwert: 400 mm
Produktgewicht	2,8 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	47,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,561 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,455 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	119,640 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------