



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	12-polig 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Gabel
Abstand zwischen den Polen	18 mm
Beschriftung	L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 40 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 Switch

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	CE
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm
VPE 1 Länge	21,200 cm

VPE 1 Gewicht	43,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,800 cm
VPE 2 Breite	8,500 cm
VPE 2 Länge	25,000 cm
VPE 2 Gewicht	500,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,320 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------