



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	12

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	3-polig N + 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P + N 1 x 4P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Gabel
Abstand zwischen den Polen	72 mm
Beschriftung	N L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
[Ie] Nennbetriebsstrom	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti 9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 Trenner)

### Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	CE
Feuerbeständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	2,2 cm
VPE 1 Länge	21,8 cm
VPE 1 Gewicht	98 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,8 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	25 cm
VPE 2 Gewicht	556 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,775 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------