



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Gehäusetyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	300 mm
Nennbreite	200 mm
Nenntiefe	150 mm
Produkteinbau	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Schloss: Tür 1 Tür

### Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt
Produktgewicht	3,08 kg

### Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL 508 Typ A[RETURN]CAN/CSA 22
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,5 cm
VPE 1 Breite	21,0 cm
VPE 1 Länge	31,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,95 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	168

VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	180 cm
VPE 2 Gewicht	508 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------