



### Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus
Produkt oder Komponententyp	Video-Hausstation
Steuertastentyp	Türöffnertaste Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Mithörsperre Lichtschalter
Farbton	Weiß
Intercom-Typ	Handbetrieb

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Tischmontage Wandmontage
Displaytyp	TFT, mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigegröße	3,5 Zoll
Helligkeit	Einstellbar
Kontrast	Einstellbar
Angezeigte Information	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Versorgung	Via TwinBus power supply unit video
Funktion verfügbar	Rufspeicher Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Anschlüsse - Klemmen	Audio- und Video-Bus
Signaltyp	10 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Betriebsbemessungsspannung Ue	18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung 12 V AC dezentrale Stromzuführung 18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
Breite	221 mm
Höhe	151 mm
Tiefe	48 mm
Produktgewicht	0,518 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...80 %

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	725 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	15,4 cm
Länge VPE1	24,3 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	14

Gewicht VPE2	10,6 kg
Höhe VPE2	32,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------