RGE1787520

Video-Freisprechstelle, Color Komfort, silber





Hauptmerkmale

| Baureihe | TwinBus |
|---------------------------------|--|
| Produkt- oder Komponententyp | Video-Freisprechstelle Komfort |
| Steuertastentyp | Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Lichtschaltertaste Mithörsperre Sprechanschlusstaste Türöffnertaste |
| Farbton | Silber |
| Intercom-Typ | Handbetrieb |
| | |

Zusatzmerkmale

| Montagemodus | Tischmontage Wandmontage | |
|---------------------------------|---|--|
| Displaytyp | Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Displayauflösung | 320 x 240 Pixel | |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | |
| Helligkeit | Einstellbar | |
| Kontrast | Einstellbar | |
| Angezeigte Informationen | Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen | |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | |
| Versorgung | Über TwinBus-Netzteil-Video | |
| Funktion verfügbar | Sprachlautstärkeregelung Rufspeicher 1 Taste, konfigurierbar Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Rufschnittstellen-Relais | |
| Anschlüsse - Klemmen | Audio- und Video-Bus | |
| Signaltyp | 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne | |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung 12 V AC dezentrale Stromzuführung 18-24 V DC dezentrale Stromzuführung | |
| Breite | 221 mm | |
| Höhe | 91 mm | |
| Tiefe | 24 mm | |
| Produktgewicht | 0,263 kg | |

Montage

| Workage | | |
|---------------------------------|--------|--|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 040 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 080 % | |

Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art | PCE | |
|--------------|---------|--|
| VPE 1 Menge | 1 | |
| VPE 1 Höhe | 4,5 cm | |
| VPE 1 Breite | 9,3 cm | |
| VPE 1 Länge | 22,4 cm | |

| VPE 1 Gewicht | 343,0 g |
|---------------|----------|
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 33 |
| VPE 2 Höhe | 32,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 11,59 kg |

Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
|-------------------------------------|---|
| REACh-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform E-EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | ☑ RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ₫Ja |
| Umweltproduktdeklaration | [™] Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | [™] Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|
| | |