RGE1815325

Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl





Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp	Video-Türstation
Ruftaste	3 bell buttons

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation Video-Kameramodul
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite Mechanisch einstellbare Farb-Kamera
Lichtquelle	LED weiß beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Erfassungsbereich	150° horizontal 90° vertikal
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 70° horizontal
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Montagemodus	Unterputzmontage
Befestigungsmodus	Verdeckte Schrauben
Montagehöhe	15001650 mm
Breite des Rahmens	154 mm
Höhe des Rahmens	355 mm
Tiefe des Rahmens	2,5 mm
Breite der Unterputzdose	130 mm
Höhe der Unterputzdose	351 mm
Tiefe der Unterputzdose	52 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2040 °C
Umgebungseigenschaften	Wetterfest

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	54,2 cm
VPE 1 Breite	21,7 cm
VPE 1 Länge	14,2 cm

VPE 1 Gewicht	2,95 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	35,0 cm
VPE 2 Breite	38,2 cm
VPE 2 Länge	58,7 cm
VPE 2 Gewicht	9,75 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	[™] REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------