



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus IP
Produkt- oder Komponententyp	Video-Türstation
Ruftaste	2 Klingelknöpfe

Zusatzmerkmale

Versorgung	Externe Stromversorgung
Eingangsspannung	24 V DC
Geräteaufbau	Türstation Kamera Einbaulautsprecher Mikrofone Helligkeitssensor
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Art der Platten	2 beleuchtete Namensschilder
Klingelknopf zusätzliche Informationen	Mit beleuchtetem Ring
Funktion verfügbar	Türöffnungsfunktion Einstellbare Türöffnerschaltzeit Einstellbare Sprachlautstärke Austauschbares Namensschild an der Frontseite Hinterleuchtete Symbole
Zeitverzögerungsbereich	1 - 5 s (für die Türöffnung) 3 s (standardmäßig)
Lokale Signalisierung	Nachricht: 4 LED Türöffnung: LED-Anzeige Türöffnung: akustische Signalisierung Kommunikation: LED-Anzeige (aktiv) Klingeln: akustische Signalisierung (nach Drücken der Klingeltaste) Klingeln: LED-Anzeigeblinkend (nach Drücken der Klingeltaste)
Winkelanzeige horizontal x vertikal	120° horizontal 120° vertikal
Pixelauflösung	1,3 Megapixel
Farbton	Vordere Abdeckung: weiß (RAL 9016) Rahmen: Silber
Anschlüsse - Klemmen	2xSchraubklemme für Bus 2xSchraubklemme für Stromversorgung 2xSchraubklemme für sperren 2xSchraubklemme für Taster
Material	ABS + PC: Back Box Transparenter Kunststoff: vordere Abdeckung Aluminium: Rahmen
Lebensdauer	15 Jahr(e)
Montagemodus	Unterputzmontage
Breite des Rahmens	125 mm
Höhe des Rahmens	207,5 mm
Tiefe des Rahmens	48 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Richtlinien	2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	CE
Normen	EN 62820-1-1:2016 EN 62368-1:2014 + AC:2015 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 60664-1 EN 60065 VDE 0100-410 EN 60670-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,4 cm
VPE 1 Breite	14,2 cm
VPE 1 Länge	22,1 cm
VPE 1 Gewicht	966,0 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	144
VPE 2 Höhe	105,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	170,0 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	6
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,449 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------