



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungs-ausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusotyp	Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung	4 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite	Glastür
Türtyp	Frontseite glasiert Tür - mit 2-Punkte-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 ° Rückseite einfach Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb	Oben Vorne Rückseite Seite
Abnehmbare Teile	Vorne werkzeuglos entfernbare Tür Oben Abdeckplatte Unten Abdeckplatte Seite werkzeuglos entfernbare Platten Rückseite werkzeuglos entfernbare Tür
Farbe	Tür: hellgrau (RAL 7035) Platten: hellgrau (RAL 7035) Oben und unten: hellgrau (RAL 7035) Aufbau: dunkelgrau (RAL 7011)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 x Glastür vorne 2 x Platten Seite 1 x montierte Struktur CBLX Torx 1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben 4 x ausgleichende Füße 1 x Tür ohne Aussparung Rückseite 4 x 19-Zoll-Stützen 1 x Befestigungssatz (Schrauben, Käfigmuttern ...) 10 x Erdungsanschlüsse
Tragfähigkeit	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Rückfläche	Tür ohne Aussparung
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Ausschnittunten 1 AusschnittOberseitenplatte 1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
Installationsmodus	Bodenstehend
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: aufrecht Stahlblech: Blende

Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	800 mm
Höhe	2200 mm
Tiefe	800 mm
Produktgewicht	125 kg
Anzahl der Rack-Einheiten	47U
Zielregion	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	84,0 cm
VPE 1 Breite	85,0 cm
VPE 1 Länge	234,0 cm
VPE 1 Gewicht	125,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------